




DISSIPADOR ALDRIN PARA SSD M.2

MANUAL DE INSTRUÇÕES

I - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Dissipador M.2

Tamanho: 74.5x24x6.6mm




- A. Dissipador de calor de alumínio
- B. Silicone condutor térmico 1
- C. SSD M.2 (não incluído)
- D. Silicone condutor térmico 2
- E. Clipe de resfriamento de cobre
- F. Chassi de aço inoxidável


1 Colando o gel de sílica térmica em um dissipador de alumínio




2 Colando o gel de sílica térmica em um clipe de resfriamento de cobre.



3 Montando o clipe de resfriamento de cobre.




4 Montando o dissipador de alumínio.



5

Montando o chassi de aço inoxidável.



PICHAU

